

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering

X07V-K, kraft- och styrkabel för intern ledningsdragning, PVC, 450/750 V, klass 5, tvåfärgad helixisolation, flamhämmande, spole

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Tvåfärgad spiralkabel av PVC



Användningsområden

Förläggning i rör, öppet eller under puts och i stängda kabelkanaler med lock

För direkt läggning på rack, schakt och rör endast som en potentialutjämningsledare

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

Baserad på EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5

Ledarisolering: baserad på PVC

Design med färgade ränder

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie:

4 x kabeldiametern vid användning definierad för H07V-K; 2 x kabeldiametern vid tillfällig böjning

Senaste uppdatering (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Märkspänning:	U ₀ /U: 450/750 V
Provspänning:	2500 V
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4522261S	blå/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	mörkblå/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	svart/grön	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	svart/röd	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	blå/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	blå/grön	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	blå/röd	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522271S	brun/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	brun/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	gul/röd	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	grön/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	violett/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	orange/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	orange/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	röd/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	röd/gul	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	röd/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	vit/blå	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	vit/röd	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	grön/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	svart/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522281S	brun/grön	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	gul/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	gul/vit	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	vit/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522451S	vit/brun	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	grå/svart	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	blå/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	mörkblå/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522212S	svart/röd	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522242S	blå/grön	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	blå/röd	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522272S	brun/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	brun/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522312S	gul/röd	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Senaste uppdatering (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4522332S	grön/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522362S	violett/gul	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	violett/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	orange/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	röd/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522412S	röd/gul	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	röd/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	vit/blå	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	vit/röd	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522342S	grön/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522222S	svart/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522302S	gul/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522322S	gul/vit	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522432S	vit/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522452S	vit/brun	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522472S	grå/svart	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Senaste uppdatering (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

X07V-K med tvåfärgad helixformad isolering