

Servokablage enligt INDRAMAT® IKS/RKG

Servokablage enligt INDRAMAT® IKS / RKG, kablat och testat



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Vattentät

Fördelar

Högflexibla feedbackkablar designade för användning i släpkedjor
100% kompatibel med INDRAMAT® system
Den oljeresistent PUR-manteln möjliggör användning i industriella miljöer

Användningsområden

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage

Design

Enligt INDRAMAT®-standarden IKS/RKG

Övrigt

Följ monteringsanvisningarna för kablar i släpkedjor
Maximal kabellängd måste uppfylla de specifikationer som anges av tillverkaren av respektive servosystem

Senaste uppdatering (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Servokablage enligt INDRAMAT® IKS/RKG

Den tekniska datan hänvisar till de kablar som används i kablagen

Design

Andra versioner och längder kan levereras vid förfrågan.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Certifikat:	UL/CSA AWM Style 20236
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Märkspänning:	300 V
Temperaturområde:	Fast : -30 °C till +90 °C Flexibel: -30 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.

Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.

Andra utföranden och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Servokablage enligt INDRAMAT® IKS/RKG

Art nr	Längd (m)	INDRAMAT® beställningsbeteckning	Kabelbeteckning	Kopparindex kg/1000 stycken	Andra mått	Förp.
Kablage enligt INDRAMAT®-standard IKS						
70335583	10.0	IKS4374-010	INK0448	600	Andra längder finns tillgängliga	1
70335584	10.0	IKS4376-010	INK0448	700	Andra längder finns tillgängliga	1
70335595	10.0	IKS4103-010	INK0448	700	Andra längder finns tillgängliga	1
70335596	10.0	IKS4153-010	INK0448	700	Andra längder finns tillgängliga	1
Kablage enligt INDRAMAT®-standard RKG						
70392984	10.0	RKG4200-010	INK0448	600	Andra längder finns tillgängliga	1
70410002	10.0	RKG4201-010	INK0448	600	Andra längder finns tillgängliga	1