

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Lämplig för användning i omgivningstemperaturer mellan -195°C och +400°C

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400°C (short term +1565°C)

Info

Kortvarigt: upp till +1 565°C

För användning i torra förhållanden



Halogenfri



Köldbeständig



Temperaturbeständig

Fördelar

Låg ledarresistans tack vare förnicklade kopparledare

Klarar tillfällig kontakt med smält metall eller glas

Användningsområden

Garanterar kretsen även i miljöer med extremt höga omgivningstemperaturer

Masugnar och koksverk

Raffinaderier

Glasbruk

Aluminium- och stålindustrin

Produktegenskaper

Flamhämmande

Endast lämpad för installation i torra förhållanden

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Design

Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
Lindad med MICA-tejp
Impregnerad glasfiberfläta, röd

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare av koppartråd
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern
Märkspänning:	U ₀ /U: 300/500 V
Provspänning:	2200 V
Temperaturområde:	-195°C till +400°C (god ventilation krävs) Kortvarigt: upp till +1 565°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Art nr	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT SC 1565				
3020780	0.75	2.9	7,2	15,9
3020781	1.0	3	9,6	18,8
3013234	1.5	3.3	14,4	24,3
3020782	2.5	3.8	24	35
3018942	4.0	4.8	38,4	56
3020783	6.0	5.6	57,6	86,4
3016697	10.0	6.2	96	123
3016698	16.0	7.9	153,6	202,5
3016699	25.0	9.2	240	295,1
3016771	35.0	10.6	336	403,9
3017861	50.0	12.2	480	545