


## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Rak M12 hane till 2 x M12 hona

Sensor/Actuator-cable , Y-connector 3-pole, Y-plug on 2x socket M12, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Vattentät



Släpkedja



Utrymmeskrav



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesoptimerad design

Snabb och enkel felsökning

### Produktegenskaper

4-polig M12 Y-koppling hane till

2 x M8 hona (3-polig)

4-polig M12Y-stickkontakt till

2x uttag M12 (4-polig), stift 2+4 bryggade

Kablarna har märkhållare

PWIS-fri

Lämplig för släpkedjor

### Design

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Senaste uppdatering (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Ledarfärger: brun, blå, svart

Yttermantel: halogenfri PUR, svart

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Skyddsklass:	IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift):	Plug/socket -25°C to +90°C Kabel, fast installation -40°C till +80°C Kabel, flexibel installation -5°C till +80°C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12**

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	nej	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	nej	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	nej	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	nej	250	1
Vinklat uttag						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	nej	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	nej	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	nej	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	nej	250	1
Vinklat uttag med LED:lampor						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1

Senaste uppdatering (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
 PN 0456 / 02\_03\_16