


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Rak M12 hane till 2 x M12 hona

Sensor/Actuator-cable , Y-connector 3-pole, Y-plug on 2x socket M12, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper

4-polig M12 Y-koppling hane till

2 x M8 hona (3-polig)

4-polig M12Y-stickkontakt till

2x uttag M12 (4-polig), stift 2+4 bryggade

Kablarna har märkhållare

PWIS-fri

Lämplig för släpkedjor

Design

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Ledarfärger: brun, blå, svart

Ytermantel: halogenfri PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass:

IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Kabel, fast installation

-40 °C till +80 °C

Kabel, flexibel installation

-5 °C till +80 °C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	nej	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	nej	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	nej	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	nej	250	1
Vinklat uttag						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	nej	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	nej	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	nej	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	nej	250	1
Vinklat uttag med LED-lampor						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1