
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Rak M12 hane till 2 x M8 hona

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, Y-Stecker auf 2x Buchse M8, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Släpkedja

Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper

4-polig M12Y-stickkontakt till
2x uttag M12 (4-polig), stift 2+4 bryggade
4-polig M12 Y-koppling hane till
2 x M8 hona (3-polig)
Kablarna har märkhållare
PWIS-fri
Lämplig för släpkedjor

Design

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
Ledarfärger: brun, blå, svart
Yttermantel: halogenfri PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Plug/socket -25°C to +90°C Kabel, fast installation -40°C till +80°C Kabel, flexibel installation -5°C till +80°C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Produktinformation

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	nej	60	1
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	nej	60	1
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	nej	60	1
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	nej	60	1
Vinklat uttag						
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	nej	60	1
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	nej	60	1
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	nej	60	1
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	nej	60	1
Vinklat uttag med LED:lampor						
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24	1
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24	1

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16