


UNITRONIC® SENSOR M12Y

Rak M12 hane till 2 x öppen ände

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, straight Y-M12-plug on 2 free conductor endings, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Produktegenskaper

Y-koppling M12 hane till öppen ände, 4-polig

Kablarna har märkhållare

PWIS-fri

Lämplig för släpkedjor

Design

3 x 0.34 mm²

Ledarfärger: brun, blå, svart

Ytermantel: halogenfri PUR, svart

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Kabel, fast installation -40 °C till +80 °C Kabel, flexibel installation -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Art nr	Benämning	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
Förgreningskabel rak hane till öppen ände					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	nej	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	nej	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	nej	250	1