

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

M12 hane till M8 hona

M12 hane/hona, 3-pol till öppen ände, A-kod, PUR LSZH, lämplig för släpkedja

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Integrerad vibrationsskydd (mekanisk lock-in)

Guldpläterade kontakter

Användningsområden

För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

UV-beständig

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

God resistens mot oljor och kemikalier
PWIS och PVC fri
Lämplig för släpkedjor
Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden

Halogenfri enligt DIN VDE 0472
UL File Number: E249137
Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

Ledararea: 0,25 mm²
Färgkod:
3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
Yttermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Kabel, fast installation -40 °C till +80 °C Kabel, flexibel installation -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Art nr	Benämning	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260225	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	rak-rak	nej	60	1
22260226	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	rak-rak	nej	60	1
22260227	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	rak-rak	nej	60	1
22260228	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	rak-rak	nej	60	1
22260229	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA	0,3	rak-vinklad	nej	60	1
22260230	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA	0,6	rak-vinklad	nej	60	1
22260231	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA	1	rak-vinklad	nej	60	1
22260232	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA	2	rak-vinklad	nej	60	1
22260267	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L	0,3	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260268	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L	0,6	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260269	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260270	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
4-polig						
22260347	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	rak-rak	nej	30	1
22260349	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	rak-rak	nej	30	1
22260350	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	rak-rak	nej	30	1
22260348	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	rak-rak	nej	30	1

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16