

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

M12 hane/hona till öppen ände

M12 hane/hona, 3-pol till öppen ände, A-kod, PVC, lämplig för släpkedja

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Guldpläterade kontakter

Integrerat vibrationsskydd (mekanisk lock-in)

Användningsområden

För medelstora mekaniska belastningar i torra miljöer

Produktegenskaper

Delvis resistent mot oljor och kemikalier

Kablarna har märkhållare

PWIS-fri

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Standarder/Godkännanden

Flambegränsad enligt style 2464

UL File Number: E249137

Design

Ledaredimension: 0,34 mm²

Colour-code:

3-pin: brun (1), blå (3), svart (4)

4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)

5-pin: bn (1), vit (2), blå (3), svart (4), grön/gul (5)

Ytermantel: PVC, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie:

Fast: 5 x kabeldiametern

Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass:

IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Kabel, fast installation

-40 °C till +80 °C

Kabel, flexibel installation

-5 °C till +80 °C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	rak	250	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	rak	250	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	rak	250	1
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	vinklad	250	1
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	vinklad	250	1
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	vinklad	250	1
Hane till hona						
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	rak-vinklad	250	1
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	rak-vinklad	250	1
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	rak-vinklad	250	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	rak	250	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	rak	250	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	rak	250	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	vinklad	250	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	vinklad	250	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	vinklad	250	1
Hane till hona						
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	rak-vinklad	250	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	rak-vinklad	250	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	rak-vinklad	250	1
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	rak	60	1
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	rak	60	1
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	rak	60	1
Hane till hona						
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	rak-vinklad	60	1
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	rak-vinklad	60	1

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	rak-vinklad	60	1