
UNITRONIC® SENSOR M8-M12

M8 hane till M12 hona

Sensor-/manöverdonskablage, M8 på M12, PUR halogenfri, 3-pin, plugg/uttag, LED, A-kodad, IP65/IP67/IP68, lämplig för släpkedjor

Info
Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Monteringstid

Utrymmeskrav

Släpkedja

UV-beständig

Vattentät

Fördelar
Kostnadseffektivt montage och anslutning
Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Snabb och enkel felsökning
Guldpläterade kontakter

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Användningsområden
För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper
UV-beständig
God resistens mot oljor och kemikalier
PWIS och PVC fri
Lämplig för släpkedjor
Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden
Halogenfri enligt DIN VDE 0472
UL File Number: E249137
Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design
Ledararea: 0,25 mm²
Färgkod:
3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
Yttermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25 °C till +90 °C Kabel, fast installation -40 °C till +80 °C Kabel, flexibel installation -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Produktinformation

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
3-polig							
22260241	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS	3	0,3	rak-rak	nej	60	1
22260242	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS	3	0,6	rak-rak	nej	60	1
22260243	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS	3	1	rak-rak	nej	60	1
22260244	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS	3	2	rak-rak	nej	60	1
22260245	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA	3	0,3	rak-vinklad	nej	60	1
22260246	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA	3	0,6	rak-vinklad	nej	60	1
22260247	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA	3	1	rak-vinklad	nej	60	1
22260248	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA	3	2	rak-vinklad	nej	60	1
22260271	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L	3	0,3	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260272	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L	3	0,6	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260273	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L	3	1	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260274	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L	3	2	rak-vinklad	2 LEDs	24	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12



Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16