


UNITRONIC® SENSOR M8-M12

M8 hane till M12 hona

Sensor-/manöverdonskablage, M8 på M12, PUR halogenfri, 3-pin, plugg/uttag, LED, A-kodad, IP65/IP67/IP68, lämplig för släpkedjor

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Kostnadseffektivt montage och anslutning

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Guldpläterade kontakter

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Användningsområden

För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

UV-beständig

God resistens mot oljor och kemikalier

PWIS och PVC fri

Lämplig för släpkedjor

Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden

Halogenfri enligt DIN VDE 0472

UL File Number: E249137

Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

Ledararea: 0,25 mm²

Färgkod:

3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)

Ytermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie:

Fast: 5 x kabeldiametern

Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass:

IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift):

Hane/hona

-25°C till +90°C

Kabel, fast installation

-40°C till +80°C

Kabel, flexibel installation

-5°C till +80°C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
3-polig							
22260241	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FS	3	0,3	rak-rak	nej	60	1
22260242	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FS	3	0,6	rak-rak	nej	60	1
22260243	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FS	3	1	rak-rak	nej	60	1
22260244	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FS	3	2	rak-rak	nej	60	1
22260245	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FA	3	0,3	rak-vinklad	nej	60	1
22260246	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FA	3	0,6	rak-vinklad	nej	60	1
22260247	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FA	3	1	rak-vinklad	nej	60	1
22260248	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FA	3	2	rak-vinklad	nej	60	1
22260271	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M12FA-2L	3	0,3	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260272	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M12FA-2L	3	0,6	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260273	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M12FA-2L	3	1	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260274	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M12FA-2L	3	2	rak-vinklad	2 LEDs	24	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M8-M12

