

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

M8 hane till M8 hona

Sensor-/manöverdonskablage, M8 på M8, PUR halogenfri, 3-,4-pin, plugg/uttag, LED, A-kodad, IP65/IP67/IP68, lämplig för släpkedjor

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Kostnadseffektivt montage och anslutning

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Guldpläterade kontakter

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Användningsområden

För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

UV-beständig
God resistens mot oljor och kemikalier
PWIS och PVC fri
Lämplig för släpkedjor
Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden

Halogenfri enligt DIN VDE 0472
UL File Number: E249137
Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

Ledararea: 0,25 mm²
Färgkod:
3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
Ytermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25 °C till +90 °C Kabel, fast installation -40 °C till +80 °C Kabel, flexibel installation -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FS	3	0,3	rak-rak	nej	60	1
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FS	3	0,6	rak-rak	nej	60	1
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FS	3	1	rak-rak	nej	60	1
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FS	3	2	rak-rak	nej	60	1
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA	3	0,3	rak-vinklad	nej	60	1
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA	3	0,6	rak-vinklad	nej	60	1
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA	3	1	rak-vinklad	nej	60	1
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA	3	2	rak-vinklad	nej	60	1
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA-2L	3	0,3	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA-2L	3	0,6	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA-2L	3	1	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA-2L	3	2	rak-vinklad	2 LEDs	24	1
4-polig							
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FS	4	0,3	rak-rak	nej	30	1
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FS	4	0,6	rak-rak	nej	30	1
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FS	4	1	rak-rak	nej	30	1
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FS	4	2	rak-rak	nej	30	1
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FA	4	0,3	rak-vinklad	nej	30	1
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FA	4	0,6	rak-vinklad	nej	30	1
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FA	4	1	rak-vinklad	nej	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FA	4	2	rak-vinklad	nej	30	1