

UNITRONIC® SENSOR M8

M8 hane/hona till öppen ände

Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-, 4-polig, M8 kontakt/M8 uttag till fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, IP65/IP67/IP68, LED, kompatibel med kabelkedjor

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Kostnadseffektivt montage och anslutning

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Guldpläterade kontakter

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

Användningsområden

För ökad mekanisk belastning och svåra driftsförhållanden

Produktegenskaper

UV-beständig
God resistens mot oljor och kemikalier
PWIS och PVC fri
Lämplig för släpkedjor
Kablarna har märkhållare

Standarder/Godkännanden

Halogenfri enligt DIN VDE 0472
UL File Number: E249137
Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2

Design

Ledararea: 0,25 mm²
Färgkod:
3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)
4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
Ytermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25 °C to +90 °C Kabel, fast installation -40 °C till +80 °C Kabel, flexibel installation -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	rak	nej	60	1
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	rak	nej	60	1
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	rak	nej	60	1
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	vinklad	nej	60	1
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	vinklad	nej	60	1
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	vinklad	nej	60	1
Hona							
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	rak	nej	60	1
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	rak	nej	60	1
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	rak	nej	60	1
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	vinklad	nej	60	1
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	vinklad	nej	60	1
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	vinklad	nej	60	1
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	vinklad	2 LEDs	24	1
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	vinklad	2 LEDs	24	1
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	vinklad	2 LEDs	24	1
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	rak	nej	30	1
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	rak	nej	30	1
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	rak	nej	30	1
22260056	AB-	4	2	vinklad	nej	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	LED	Märkspänning (V)	Förp.
	C4-M8MA-2,0PUR						
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	vinklad	nej	30	1
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	vinklad	nej	30	1
Hona							
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	rak	nej	30	1
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	rak	nej	30	1
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	rak	nej	30	1
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	vinklad	nej	30	1
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	vinklad	nej	30	1
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	vinklad	nej	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8

