

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 hane/hona till öppen ände

Sensor-ställdon-anslutningsledning 3-,4-polig, M8 Kontakt/M8 uttag till fri ledningsände, A-kodning, PVC, IP65/IP67/IP68

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Användningsområden

För medelstora mekaniska belastningar i torra miljöer

Produktegenskaper

Delvis resistent mot oljor och kemikalier

PWIS-fri

Kablarna har märkhållare

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Standarder/Godkännanden

Flambegränsad enligt style 2464

UL File Number: E249137

Design

Ledararea: 0,25 mm²

Färgkod:

3-pol: brun (1), blå (3), svart (4)

4-pol: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)

Ytermantel: PVC, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självsluckande)

Skyddsklass:

IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift):

Hane/hona

-25 °C till +90 °C

Fast: -25 °C till +80 °C

Flexibel: -5 °C till +80 °C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	rak	60	1
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	rak	60	1
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	rak	60	1
Hona						
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	vinklad	60	1
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	vinklad	60	1
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	rak	30	1
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	rak	30	1
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	rak	30	1
Hona						
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	vinklad	30	1
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	vinklad	30	1
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	vinklad	30	1