RJ45-kontakt CAT.5 Stewart SS37

RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission
suitable for industrial environment and Officearea
Stewart SS37



Produktegenskaper

Skärmad version
Lämplig för flertrådiga ledare (AWG 26)
Inklusive: böjskydd och styrplatta
Böjskydd: Ljusgrå
Maximal diameter, yttermantel: 5,72 mm

Tekniska data

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Observera

Stewart är ett registrerat varumärke som tillhör Bel Fuse Inc.
Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

RJ45-kontakt CAT.5 Stewart SS37

Art nr	Benämning
CE6323	RJ45-kontakt CAT.5 Stewart SS37

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.