

EPIC® POWER M12 60V chassidon

M12 POWER chassikontakter, frontmontage

M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

Info

Lämplig för hög ström (DC) - 60 V/12 A



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Mekanisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Standardiserat och kostnadseffektivt M12-utförande

Minimerar risk för spänningsfall

Felsäker inkoppling via M12 T-kod

Användningsområden

Kraftmatning för små enheter

Maskintillverkning

Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp

Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar

Produktegenskaper

Flänskontakt M16, frontmontering med prefabricerade ledningstrådar

Monteringsstickkontakt M20, frontmontering med skruvanslutning

Antal matningar: > 100

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V chassidon

Standarder/Godkännanden

UL File Number: E249137

Design

PVC-isolerad fintrådig ledare , l = 0.2 m (4x AWG16)

Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)

Guldpläterade kontakter

Skruvanslutning 0.75 - 1.5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002061

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt

Material:

Material kontakt: CuZn

Plätering: Au

Skyddsklass:

IP 67

Omgivningstemperatur (drift):

Plugg/uttag -40°C till +85°C

Kodning:

T - Power

Märkström:

12 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

M16- eller M20-låsmuttrar är ej inkluderade

EPIC® POWER M12 60V chassidon

Art nr	Benämning	Design	Antal poler	Märkspänning (V)	Förp.
22262014	AB-C4-M12MST-M20-PO	M20-gänga	4	60	1
22262015	AB-C4-M12FST-M20-PO	M20-gänga	4	60	1
Med enkelledningstrådar i PVC					
22262016	AB-C4-M12MST-M16-0,2	M16-gänga	4	60	1
Med enkelledningstrådar i PVC					
22262017	AB-C4-M12FST-M16-0,2	M16-gänga	4	60	1

EPIC® POWER M12 60V chassidon