

EPIC® SENSOR M12 V4A

Kontakterbar stickkontakt M12 för Food & Beverage/Outdoor

M12 kontakter med rostfri låsmutter för tillverkning av givarkablar i egna längder, lämpliga för livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Rostfri låsmutter tålig mot korrosion
Snabb och enkel montering på plats
För tillverkning av individuella längder
Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Easy connection with proven screw clamp connection

Användningsområden

Automationssystem
Transportörer och transportsystem
Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
SKINTOP® variant för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

4-polig stickkontakt
Skruvanslutning
PWIS-fri

Senaste uppdatering (07.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställningsstickkontakt
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material:	Material kontakt: CuSn Plätering: Au Material låsmutter: Rostfritt stål (V4A)
Skyddsklass:	IP 67
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -40 °C till +85 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



EPIC® SENSOR M12 V4A

Art nr	Benämning	Antal poler	Ledararea mm ²	Kabeldiameter (mm)	Märkspänning (V)	Förp.
Rak hane						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
Rak hona						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
Vinklad hona						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1