

EPIC® SENSOR M12

M12 kontakter

M12 kontakter med skruv- eller fast connect anslutning för tillverkning av givarkablar i egna längder



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Vattentät

Fördelar

För tillverkning av individuella längder

Inga specialverktyg krävs för kontaktering

Enkel konfektionering på platsen genom IDC-snabbanslutningsteknik

Easy connection with proven screw clamp connection

Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande

Skärmad och icke-skärmad version

Chassidon med M8 anslutningsgånga

PWIS-fri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställkonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Material:

Material kontakt: CuZn

Plätering: CuSnZn

Skyddsklass:

IP65/IP67 (IDC)

IP67 (skruv)

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12

Omgivningstemperatur (drift):	Hane/Hona -25°C to +80°C (IDC-anslutning) -40°C to +85°C (skruvanslutning)
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A 2 A (8-pin)

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SENSOR M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Anslutningstyp	Ledararea mm ²	Kabeldiameter (mm)	Märkspänning (V)	Förp.
Rak hane							
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Rak hane, skärmad							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Vinklad hane							
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Vinklad hane, skärmad							
22262108	AB-C5-M12MA-PG7-SH	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
Rak hona							
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Rak hona, skärmad							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1

EPIC® SENSOR M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Anslutningstyp	Ledararea mm ²	Kabeldiameter (mm)	Märkspänning (V)	Förp.
Vinklad hona							
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	skruv	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Vinklad hona, skärmad							
22262109	AB-C5-M12FA-PG7-SH	5	skruv	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12