

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

M12 kontakter

Off into the field: be it in the F&B, mechanical engineering or intralogistics areas, the M12A data connector is an expert in the field of signal transmission at sensor-actuator level. With this plastic connector, cable assembly can be carried out without any special tools whatsoever thanks to the screw connection. Numerous variants are available.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Vattentät

Fördelar

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.

When connected, protection class IP 67 can be achieved.

Available in different designs and with different pole configurations.

Användningsområden

Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.

Typical application areas are sensors and actuators at field level.

Good oil and chemical resistance.

Produktgenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande

Skärmad och icke-skärmad version

Chassidon med M8 anslutningsgänga

PWIS-fri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Senaste uppdatering (05.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Klassificering ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställningsstickkontakt ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material:	Material kontakt: CuZn Plätering: CuSnZn
Skyddsklass:	IP 67
Omgivningstemperatur (drift):	-25°C till +85°C
Kontaktmaterial:	Kopparlegering
Kontaktplätering:	Au (guld)
Kodning:	A-kod

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Art nr	PL_POLZAHL	Anslutningstyp	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MM	PL_DYN_DURCHMESSER_EPIC
381166325	3	Hona	1.5	4.0 - 8.0
381166326	4	Hona	1.5	4.0 - 8.0
381166327	5	Hona	1.5	4.0 - 8.0
381166328	8	Hona	1.0	4.0 - 8.0
381166338	3	vinklad	1.5	4.0 - 8.0
381166339	4	vinklad	1.5	4.0 - 8.0
381166341	5	vinklad	1.5	4.0 - 8.0
381166343	8	vinklad	1.0	4.0 - 8.0
381166332	3	-	1.5	4.0 - 8.0
381166333	4	-	1.5	4.0 - 8.0
381166335	5	-	1.5	4.0 - 8.0
381166337	8	-	1.0	4.0 - 8.0
381166318	3	-	1.5	4.0 - 8.0
381166319	4	-	1.5	4.0 - 8.0
381166320	5	-	1.5	4.0 - 8.0
381166321	8	-	1.0	4.0 - 8.0

Senaste uppdatering (05.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SENSOR M12A Screw termination

