

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

M12 kontakter

Off into the field: be it in the F&B, mechanical engineering or intralogistics areas, the M12A data connector is an expert in the field of signal transmission at sensor-actuator level. With this plastic connector, cable assembly takes place by means of soldering, and is therefore resistant to shocks and vibrations.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Vattentät

### Fördelar

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

Solder termination is easy to implement, and creates a plug connection that is resistant to shock and vibrations.

When connected, protection class IP 67 can be achieved.

Available in different designs.

### Användningsområden

Typical application areas are sensors and actuators at field level.

Good oil and chemical resistance.

Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.

### Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande

Skärmad och icke-skärmad version

Chassidon med M8 anslutningsgänga

PWIS-fri

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdotsstickkontakt

Senaste uppdatering (17.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Skyddsklass:	IP 67
Omgivningstemperatur (drift):	-25°C till +85°C
Kontaktmaterial:	Förgylld mässing CuZn/Au
Kontaktplätering:	Au (guld)
Kodning:	A-kod

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® SENSOR M12A Solder termination**

Art nr	PL_POLZAHL	Anslutningstyp	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MM
381166329	12	Hona	0.5
381166322	12	Hane	0.5

Senaste uppdatering (17.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12A Solder termination

