

## EPIC® SENSOR M8

M8 kontakter

M8 kontakter med skruv- eller fast connect anslutning för tillverkning av givarkablar i egna längder



Maskin- och anläggningkonstruktion



Brett kabelomfång



Monteringstid



Utrymmeskrav



Robust



Vattentät

### Fördelar

Easy connection with proven screw clamp connection

För tillverkning av individuella längder

Snabb och enkel montering på plats

Inga specialverktyg krävs för kontaktering

Enkel konfektionering på platsen genom IDC-snabbanslutningsteknik

### Produktegenskaper

3- och 4-poligt utförande

Med skruv- eller IDC (Insulation, displacement contacts) anslutning

PWIS-fri

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställjonsstickkontakt

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M8

	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material:	Material kontakt: CuZn Plätering: Au
Skyddsklass:	IP65/IP67 (IDC) IP68 (genomträngande) IP67 (skruv)
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25°C till +80°C (IDC) -25°C till +85°C (genomträngande) -40°C till +85°C (skruv)
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Art nr	Benämning	Antal poler	Anslutningstyp	Ledararea mm <sup>2</sup>	Kabeldiameter (mm)	Märkspänning (V)	Förp.
Rak hane							
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260120	AB-C3-M8MS	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Rak hane, skärmad							
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Vinklad hane							
22262110	AB-C3-M8MA	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262111	AB-C4-M8MA	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Rak hona							
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260125	AB-C3-M8FS	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Rak hona, skärmad							
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
Vinklad hona							
22262112	AB-C3-M8FA	3	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262113	AB-C4-M8FA	4	skruv	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16