


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Masterkabel: Rak M12 hane till rak M12 hona

Förbindningsledning M12 på M12, (A-kodning) med PUR yttermantel för strömförsörjning av automatiseringsenheter. Utförande som är kompatibelt med kabelkedjor.

Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Monteringstid



Släpkedja

Fördelar

Kostnadsbesparande och effektiv kabeldragning i fältbussinstallationer, för givare och ställdon
Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Snabb och enkel montering

Produktegenskaper

4-polig anslutningskabel för fältbussapplikationer
M12 A-kodad med snabbanslutning
Rak hane till rak hona
PWIS-fri
Lämplig för släpkedjor

Design

4 x 0.75 mm²
Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
Ledarisolering: PVC
Yttermantel: PUR, svart
Ytterdiameter: 5,9 mm

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25°C till +90°C Fast: -25°C till +80°C Flexibel: -5°C till +80°C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
Hane till hona						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	rak-rak	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	rak-rak	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	rak-rak	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	rak-rak	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	rak-rak	250	1