


## UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Masterkabel: Rak M12 hane till rak M12 hona

Förbindningsledning M12 på M12, (A-kodning) med PUR yttermantel för strömförsörjning av automatiseringsenheter. Utförande som är kompatibelt med kabelkedjor.

### Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Monteringstid



Släpkedja

### Fördelar

Kostnadsbesparande och effektiv kabeldragning i fältbussinstallationer, för givare och ställdon  
 Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.  
 Snabb och enkel montering

### Produktegenskaper

4-polig anslutningskabel för fältbussapplikationer  
 M12 A-kodad med snabbanslutning  
 Rak hane till rak hona  
 PWIS-fri  
 Lämplig för släpkedjor

### Design

4 x 0.75 mm<sup>2</sup>  
 Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)  
 Ledarisolering: PVC  
 Yttermantel: PUR, svart  
 Ytterdiameter: 5,9 mm

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Zink, nickelpläterad Material kåpa: TPU (flambeständig, självlocknande)
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25 °C till +90 °C Fast: -25 °C till +80 °C Flexibel: -5 °C till +80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power**

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
Hane till hona						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	rak-rak	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	rak-rak	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	rak-rak	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	rak-rak	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	rak-rak	250	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16