

## UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Masterkabel: Rak M12 hane/hona till öppen ände

Anslutningsledning M12 på öppen ledningsände, (A-kodning) med PUR yttermantel för strömförsörjning av automatiseringsenheter. Utförande som är kompatibelt med kabelkedjor.

### Info

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

### Fördelar

Kostnadsbesparande och effektiv kabeldragning i fältbussinstallationer, för givare och ställdon

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Kundanpassa anslutningen på den fria kabeländen

### Produktegenskaper

4-polig anslutningskabel för fältbussapplikationer

M12 A-kodad med snabbanslutning

Kablarna har märkhållare

Lämplig för släpkedjor

PWIS-fri

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12 Power

### Design

4 x 0.75 mm<sup>2</sup>

Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)

Ledarisolering: PVC

Ytermantel: PUR, svart

Ytterdiameter: 5,9 mm

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Minsta böjningsradie:

Flexibel: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass:

IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift):

Hane/hona

-25°C till +90°C

Fast: -25°C till +80°C

Flexibel: -5°C till +80°C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**UNITRONIC® SENSOR M12 Power**

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	Förp.
Rak hane						
22260778	AB-PC4-M12MS-2,0PUR	4	2	rak	250	1
22260779	AB-PC4-M12MS-5,0PUR	4	5	rak	250	1
22260780	AB-PC4-M12MS-10,0PUR	4	10	rak	250	1
Rak hona						
22260781	AB-PC4-2,0PUR-M12FS	4	2	rak	250	1
22260782	AB-PC4-5,0PUR-M12FS	4	5	rak	250	1
22260783	AB-PC4-10,0PUR-M12FS	4	10	rak	250	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16