

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8


Industrial Ethernet EC Patchkablar M8

Industrial Ethernet Patchcord, EtherCat, Cat.5e, plug M8, PVC, flexible

Info

För EtherCAT-applikationer

Fler varianter finns vid förfrågan



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Monteringstid



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Enkel anslutning och utbyte av utrustning

För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

För flexibla applikationer

Användningsområden

Lämplig för användning i industriapplikationer

speciellt för EtherCat-applikationer

För användning inomhus

Automation

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8

Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

Flertrådig ledare, 7-trådig, 2 x 2 x AWG26/7
Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
Patchkablar med M8 kontakter
Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri
Minsta böjningsradie:	Fixed installation: 4 x outer diameter Rörlig: 10 x yttre diameter
Skyddsklass:	IP 67
Impedans:	100 Ω \pm 15%
Temperaturområde:	Fast: -30°C till +80°C Flexibel: -5°C till +50°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8

Art nr	Längd (m)
2171301	1
2171302	2
2171303	3
2171304	5
2171305	7
2171306	10
2171307	15
2171308	20
Vinklad M8 hane till rak M8 hona	
2171350	0,5
2171351	1
2171352	2
2171353	3
2171354	5
2171355	7
2171356	10
2171357	15
2171358	20
Rak M8 hane till öppen ände	
2171320	0,5
2171321	1
2171322	2
2171323	3
2171324	5
2171325	7
2171326	10
2171327	15
2171328	20
Vinklad M8 hane till öppen ände	
2171370	0,5
2171371	1
2171372	2
2171373	3
2171374	5
2171375	7

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8

Art nr	Längd (m)
2171376	10
2171377	15
2171378	20

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® EC Flex Cat.5e M8

