

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt RJ45, halogenfri, flexibel

Info

Halogenfri och brandspridningsklassad

Fler varianter finns vid förfrågan

Baseras på 2170283



EtherCAT/IP



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Mekanisk resistens



Monteringstid



Störningssignaler

Fördelar

Enkel anslutning och utbyte av utrustning

För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

CAT.5-prestanda

Användningsområden

Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Automation

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

För användning inomhus
För flexibel användning
Automation

Produktegenskaper

Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

Flätad ledare, 2x2x AWG26/7
Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
Yttermantel: halogenfri, flammhämmande
Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
Patchkablar med RJ45 konaktter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri
Minsta böjningsradie:	Flexing: 15 x outer diameter Fast: 6 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP20
Temperaturområde:	Under installation: -5 °C till +60 °C Fast: -30 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Art nr	E-nummer	Längd (m)
2-par: Rak RJ45 till rak RJ45		
2171091	5160130	1
2171092	5160131	2
2171093	5160132	3
2171094	5160133	5
2171095	5160134	10
2171096	-	20

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16