
Splitterbox M12

Splitterbox med M12 portar och masterkabel/masterkabelanslutning/M23 uttag

Passive distribution boxes with M12 slots and fixed installed master cable in a fully sealed housing for a structured wiring of sensors and actuators







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Monteringstid
- Utrymmeskrav
- Släpkedja
- Vattentät

Fördelar

Kostnadseffektiv och smart anslutning av givare och ställdon
Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen
Hybridkabel för både signal och kraft

Produktegenskaper

Med masterkabel, masterkabelanslutning eller M23 uttag
Splitterbox med 1 signal/port alternativt 2 signaler/port
M12 snabbanslutning, LED som tillval
Lämplig för släpkedjor
PWIS-fri

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox M12

Standarder/Godkännanden
E-File-nummer: E75770

Design
Ledarisolering: PVC
Yttermantel: PUR, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 klassificering: Passiva givar-/ställdonsanslutningar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002585 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Passiv sensor-/aktorfördelare
Skyddsklass:	IP65/IP67 (M23 anslutning) IP65/IP67/IP69
Omgivningstemperatur (drift):	-25°C till +75°C (M23 anslutning) -30°C till +90°C Kabel, fast installation: -40°C till +90°C Kabel, flexibel installation: -5 °C till +80 °C
Maxbelastning per kanal:	2 A
Märkström per port:	4 A

Observera
Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
Oanvända portar ska täckas med skyddslock (se tillbehör). (M8: 22260606, M12: 22260605)
UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

Splitterbox M12

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Antal portar	Indikering
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5	4	nej
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10	4	nej
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5	8	nej
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10	8	nej
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5	4	Med LED
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10	4	Med LED
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5	6	Med LED
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5	8	Med LED
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10	8	Med LED
Fältmontage				
22260005	AB-B4-M12-4-C	-	4	nej
22260007	AB-B8-M12-8-C	-	8	nej
22260001	AB-B4-M12L-4-C	-	4	Med LED
22260003	AB-B8-M12L-8-C	-	8	Med LED
M23 anslutning				
22260618	AB-B6-6-L-M23	-	6	Med LED
22260619	AB-B8-8-L-M23	-	8	Med LED
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5	4	nej
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10	4	nej
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5	8	nej
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10	8	nej
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5	4	Med LED
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10	4	Med LED
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5	8	Med LED
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10	8	Med LED
Fältmontage				
22260006	AB-B4-M12-8-C	-	4	nej
22260008	AB-B8-M12-16-C	-	8	nej
22260002	AB-B4-M12L-8-C	-	4	Med LED
22260004	AB-B8-M12L-16-C	-	8	Med LED
M23 anslutning				
22260621	AB-B8-16-M23	-	8	nej

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16