

## Splitterbox M12

Splitterbox med M12 portar och masterkabel/masterkabelanslutning/M23 uttag

Passive distribution boxes with M12 slots and fixed installed master cable in a fully sealed housing for a structured wiring of sensors and actuators



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

### Fördelar

Kostnadseffektiv och smart anslutning av givare och ställdon

Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen

Hybridkabel för både signal och kraft

### Produktegenskaper

Med masterkabel, masterkabelanslutning eller M23 uttag

Splitterbox med 1 signal/port alternativt 2 signaler/port

M12 snabbanslutning, LED som tillval

Lämplig för släpkedjor

PWIS-fri

## Splitterbox M12

### Standarder/Godkännanden

E-File-nummer: E75770

### Design

Ledarisolering: PVC

Yttermantel: PUR, svart

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 klassificering: Passiva givar-/ställdonsanslutningar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002585 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Passiv sensor-/aktorfördelare
Skyddsklass:	IP65/IP67 (M23 anslutning) IP65/IP67/IP69
Omgivningstemperatur (drift):	-25 °C till +75 °C (M23 anslutning) -30 °C till +90 °C Kabel, fast installation: -40 °C till +90 °C Kabel, flexibel installation: -5 °C till +80 °C
Maxbelastning per kanal:	2 A
Märkström per port:	4 A

### Observera

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Oanvända portar ska täckas med skyddslock (se tillbehör). (M8: 22260606, M12: 22260605)

UL-certifieringar kan hämtas på databladet.

**Splitterbox M12**

Art nr	Benämning	Längd (m)	Antal portar	Indikering
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5	4	nej
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10	4	nej
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5	8	nej
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10	8	nej
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5	4	Med LED
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10	4	Med LED
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5	6	Med LED
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5	8	Med LED
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10	8	Med LED
Fältmontage				
22260005	AB-B4-M12-4-C	-	4	nej
22260007	AB-B8-M12-8-C	-	8	nej
22260001	AB-B4-M12L-4-C	-	4	Med LED
22260003	AB-B8-M12L-8-C	-	8	Med LED
M23 anslutning				
22260618	AB-B6-6-L-M23	-	6	Med LED
22260619	AB-B8-8-L-M23	-	8	Med LED
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5	4	nej
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10	4	nej
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5	8	nej
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10	8	nej
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5	4	Med LED
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10	4	Med LED
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5	8	Med LED
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10	8	Med LED
Fältmontage				
22260006	AB-B4-M12-8-C	-	4	nej
22260008	AB-B8-M12-16-C	-	8	nej
22260002	AB-B4-M12L-8-C	-	4	Med LED
22260004	AB-B8-M12L-16-C	-	8	Med LED
M23 anslutning				
22260621	AB-B8-16-M23	-	8	nej

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16