

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter-M12

Ventilkontakt till rak M12 hane

Sensor/actuator cordset, Valve connector on M12 plug, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B, Typ C, IP65/IP67



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Snabb och enkel felsökning

Produktegenskaper

Lämplig för släpkedjor

Med skyddskrets (Z-diod), PE bryggad (utom konstruktionen AD)

Statusindikering via LED (gul)

Tillslagsindikering via 2 LED (röd/grön)

Kablarna har märkhållare

PWIS-fri

Design

3 eller 5 x 0.5 mm²

Ledaridentifikation:

Svarta ledare med vita siffror +grön/gul

Senaste uppdatering (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter-M12

Ytermantel: halogenfri PUR, svart

Kabeldiameter:

4,5 mm

5,3 mm

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material:

Plätering: Ni/Au

Material låsmutter: Zink, nickelpläterad

Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass:

IP65/IP67

Omgivningstemperatur (drift):

Ventilkontaktdon

-20 °C till +85 °C

Kontaktdon/sockel

-25 °C till +90 °C

Fast dragning -40 °C till +80 °C

Rörlig -20 °C till +80 °C

Kodning:

A-kod

Märkström:

4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-A (18 mm)						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-A (18 mm) för tryckvaktsgivare						
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2 LEDs	24	1
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2 LEDs	24	1
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24	1
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24	1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-B (10 mm)						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Rak M12 hane till ventilkontakt B-IND (11 mm)						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Rak M12 hane till ventilkontakt DIN-C (8 mm)						
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-	3	0,6	1 LED	24	1

UNITRONIC® SENSOR Ventilkontakter-M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	LED	Märkspänning (V)	Förp.
	C-1L-S					
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Rak M12 hane till ventilkontakt C-IND (9,4 mm)						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1