

EPIC® M17 Kontakter

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon

EPIC® M17 Kontakter till M17-serien av runda kontakter

Info

Tillverkad i Tyskland



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

Klassificering ETIM 6:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® M17 Kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Förpackningsenhet
0,6 mm krimpkontakt, hona			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
1 mm krimpkontakt, hona			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1 mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0.5-1.0mm ²	10
2 mm krimpkontakt, hona			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10
0,6 mm krimpkontakt, hane			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
1 mm krimpkontakt, hane			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
2 mm krimpkontakt, hane			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10

Senaste uppdatering (18.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16