

EPIC® POWER LS1 Contacts female

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon


EPIC® POWER LS1 Contacts female

Info

Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite

Kontakterna är designade för ett brett krimpningsområde, därför finns det inte så många olika varianter

Made in Germany



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 Contacts female

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® POWER LS1 Contacts female

Art nr	Benämning	Version	För utförande	Antal / förp.
Hylsor				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm hylsa 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm hylsa 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
2 mm krimpkontakt, hona				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Hylsa, fjäder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	10
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Hylsa, fjäder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Hylsa (hyperboloid) 4mm ²	till typ D6, A6	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Hylsa (hyperboloid) 4mm ²	till typ D6, A6	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm ²	LS1 D6, A6	1

EPIC® POWER LS1 Contacts female

