

EPIC® POWER LS1 A3



Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 for male contacts angled, swivel

Info

Roterbar med klart markerade justeringspositioner

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Monteringstid



Utrymmeskrav



Robust

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A3



Störningssignaler



Vattentät



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer

EMC-optimerad

Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

Anläggningsteknik

Servomotorer och servokablage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

630 V (2 mm kontakter)

250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning:

6 kV (2 mm kontakter)

4 kV (1 mm kontakter)

Märkström:

26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)

7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass:

3

Kontaktmotstånd:

< 4 mOhm

Poltal:

Guldpläterad mässing

Antal poler:

3+PE+4(2mm/1mm)

5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder:

Krimpslutning: 0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakter)

Krimpslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material:

Kåpa: nickelpäterat zinkgjutgods, nickelpäterad mässing

Insats: PA,

Packning: FPM

Skyddsklass:

IP 65

Antal matningar:

500

Standarder/Godkännanden:

UL File Number: E249137

Temperaturområde:

-25°C upp till +125°C

Observera

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A3

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWER LS1 A3

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontaktelement inkluderade	Klämområde (mm)	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
LS1 A3, vinklat och roterbart chassidon, 5+PE, hane						
24420058	LS1 A3	6	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	5
24420059	LS1 A3	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	20
LS1 A3, vinklat och roterbart chassidon, 3+PE+4, hane						
24420056	LS1 A3	8	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	5
24420057	LS1 A3	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	20