



EPIC® POWER LS1 G5

Runda kontaktidon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 Power connector panel base with M25 thread for male contacts

Info

Made in Germany



-  Maskin- och anläggningkonstruktion
-  Vindkraft
-  God kemisk resistens
-  Korrosionsbeständig
-  Maximalt skydd mot vibrationer
-  Mekanisk resistens
-  Monteringstid
-  Utrymmeskrav
-  Robust

Senaste uppdatering (10.12.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 G5



Störningssignaler



Vattentät



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
EMC-optimerad
Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	630 V (2 mm kontakter) 250 V (1 mm kontakter)
Stötspänning:	6 kV (2 mm kontakter) 4 kV (1 mm kontakter)
Märkström:	26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter) 7 A (1 mm kontakter)
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 4 mOhm
Poltal:	Guldpläterad mässing
Antal poler:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpslutning: 0,5 - 2,5 mm ² (2 mm kontakter) Krimpslutning: 0,14 - 1,0 mm ² (1 mm kontakter)
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing Insats: PA, Packning: FPM
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B25 UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

EPIC® POWER LS1 G5

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® POWER LS1 G5

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontaktelement inkluderade	Kabeldiameter (mm)	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
LS1 G5 chassidon för enhålsmontage, 5+PE, för frontmontage, hane						
76153000	LS1 G5	6	-	M25 x 1,5 (med mutter)	5+PE	5
76153510	LS1 G5	-	-	M25 x 1,5 (med mutter)	5+PE	20
LS1 G5 chassidon för enhålsmontage, 3+PE+4 för frontmontage, hane						
76154000	LS1 G5	8	-	M25 x 1,5 (med mutter)	3+PE+4	5
76154510	LS1 G5	-	-	M25 x 1,5 (med mutter)	3+PE+4	20

Senaste uppdatering (10.12.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16