

EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon

EPIC® POWER LS1.5 Honkontakter till serien runda kontakter storlek 1,5

Info

Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite
Slitsade kontakter med utanpåliggande pressfjäder
Made in Germany



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (05.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Prisinformation.

EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Art nr	Benämning	Version	För utförande	Antal / förp.
3,6 mm hylsor				
44429318	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm Hylsa 1,0-2,5mm ²	till typ D6, A6	10
44429319	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm Hylsa 2,5-4,0mm ²	till typ D6, A6	10
44429320	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm Hylsa 4,0-6,0mm ²	till typ D6, A6	10
44429321	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm Hylsa 6,0-10,0mm ²	till typ D6, A6	10
2 mm hylsor				
44429322	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm Hylsa 0,25-1,0mm ²	till typ D6, A6	10
44429323	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm Hylsa 0,75-1,5mm ²	till typ D6, A6	10
44429324	LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm ²	till typ D6, A6	10
44429325	LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0	2 mm hona 4,0 mm ²	till typ D6, A6	10

Senaste uppdatering (05.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16