
EPIC® POWER LS1.5 D6

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1.5 kabelkontakt för honkontakter med kopplingsmutter

Info
EMC-skydd
Kontakterna måste beställas separat
Tillverkad i Tyskland





Maskin- och anläggningkonstruktion

Brett kabelomfång

Mekanisk resistens

Optimal dragavlastning

Robust

Störningssignaler

Vattentät

Fördelar
Mer effekt för servomotorer
Vibrationssäkert robust utförande
EMC-version för kablar med grövre ledararea

Användningsområden
Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 D6

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	630 V (3,6 mm kontakter) 250 V (2 mm kontakter)
Stötspänning:	6 kV (3,6 mm kontakter) 4 kV (2 mm kontakter)
Märkström:	70 A (3,6 mm kontakter) vid 25 °C 30 A (2 mm kontakter) vid 25 °C
Miljöklass:	3
Poltal:	Guldpläterad mässing
Antal poler:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpavslutning: 0,75–10 mm² (3,6 mm kontakt) Krimpavslutning: 0,14–4,0 mm² (2 mm kontakt)
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing Insats: PA, Packning: FPM
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	50
Temperaturområde:	-20 till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1.5 D6

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	Klämningsintervall max	Insatskonfiguration	Antal / förp.
LS1.5 D6 för hylsor				
44429310	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	3+PE+2	1
44429311	EPIC® POWER LS1.5 D6	20,5	3+PE+2	1
44429312	EPIC® POWER LS1.5 D6	26,5	3+PE+2	1
44429313	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	3+PE+4	1
44429314	EPIC® POWER LS1.5 D6	20,5	3+PE+4	1
44429315	EPIC® POWER LS1.5 D6	26,5	3+PE+4	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16