

EPIC® POWER LS3 female contacts

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon


EPIC® POWER LS3 honkontakter till serien runda kontakter storlek 3

Info

Endast tillgänglig i krimputförande pga hög mekanisk påverkan i servo applikationer

Silverpläterad kraftkontakter, guldpläterade signalkontakter

Tillverkad i Tyskland



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWER LS3 female contacts

Art nr	Benämning	Version	För utförande	Antal / förp.
EPIC® POWER LS3 female contacts				
44429354	LS3 D BCEM 10MM AG 10	10mm Hylsa 10mm ²	till typ D6	4
44429355	LS3 D BCEM 10MM AG 16	10mm Hylsa 16mm ²	till typ D6	4
44429356	LS3 D BCEM 10MM AG 25	10mm Hylsa 25mm ²	till typ D6	4
44429357	LS3 D BCEM 10MM AG 35	10mm Hylsa 35mm ²	till typ D6	4
44429358	LS3 D BCEM 10MM AG 50	10mm Hylsa 50mm ²	till typ D6	4
44429359	LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5	1,6mm Hylsa 0,75-1,5mm ²	till typ D6	4