

EPIC® LS3 D6

Cirkulära kontaktidon för servomotorer och strömförsörjning


EPIC® LS3 cable connector for female contacts

Info

Robust kontakt för strömförsörjning

Kontakterna måste beställas separat

Tillverkad i Tyskland



Robust



Tillförlitlighet



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Mer effekt för servomotorer

Tålig mot mekanisk påverkan

EMC-skydd

Användningsområden

Anläggningsteknik

Servomotorer och servokablage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® LS3 D6

Märkspänning (V):	630 V (10 mm kontakter) 250 V (1,6 mm kontakter)
Stötspänning:	6 kV (10 mm kontakter) 4 kV (1,6 mm kontakter)
Märkström:	150 A (10 mm kontakter) vid 25 °C 12 A (1,6 mm kontakter) vid 25 °C
Miljöklass:	3
Poltal:	Silverpläterad mässing Guldpläterad mässing
Antal poler:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpavslutning 10–50 mm ² (10 mm kontakt) Krimpavslutning 0,75–1,5 mm ² (1,6 mm kontakt)
Material:	Kåpa: anodiserad aluminium Insats: PA Packning: FPM
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	50
Temperaturområde:	-20 °C až la +120 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® LS3 D6

Art nr	Artikelbeskrivning	Klämningsintervall max	Insatskonfiguration	Antal / förp.
Konstruktion LS3 D6 för hylskontakter				
44429344	LS3 D6	25	3+PE+2	1
44429345	LS3 D6	36	3+PE+2	1
44429346	LS3 D6	25	3+PE+4	1
44429347	LS3 D6	36	3+PE+4	1