


## EPIC® LS3 F6

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS3 kabelkoppling för hankontakter till serien runda kontakter storlek 3

### Info

Robust kontakt för strömförsörjning  
Kontakterna måste beställas separat  
Tillverkad i Tyskland



Robust



Tillförlitlighet



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Mer effekt för servomotorer  
Tålig mot mekanisk påverkan  
EMC-skydd

### Användningsområden

Anläggningsteknik  
Servomotorer och servokablage

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Senaste uppdatering (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® LS3 F6

Märkspänning (V):	630 V (10 mm kontakter) 250 V (1,6 mm kontakter)
Stötspänning:	6 kV (10 mm kontakter) 4 kV (1,6 mm kontakter)
Märkström:	150 A (10 mm kontakter) vid 25 °C 12 A (1,6 mm kontakter) vid 25 °C
Miljöklass:	3
Poltal:	Silverpläterad mässing Guldpläterad mässing
Antal poler:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpavslutning 10–50 mm <sup>2</sup> (10 mm kontakt) Krimpavslutning 0,75–1,5 mm <sup>2</sup> (1,6 mm kontakt)
Material:	Kåpa: anodiserad aluminium Insats: PA Packning: FPM
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	50
Temperaturområde:	-20 °C až la +120 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® LS3 F6**

Art nr	Artikelbeskrivning	Klänningsintervall max	Insatskonfiguration	Förpackningsenhet
Konstruktion LS3 F6 för stiftkontakter				
44429348	LS3 F6	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	36	3+PE+4	1

Senaste uppdatering (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16