

EPIC® POWER M12K Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

This compact M12 connector with PE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to three-phase motors (630 V, 12 A per contact). The K-coding prevents incorrect plugging with other connectors.



Låg vikt



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.

Available in different designs.

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

Kraftfull upp till 12A trots extremt utrymmesbesparande konstruktion för trånga utrymmen.

Mekanisk K-kodning förhindrar felaktig koppling med den anslutande kontakten.

Användningsområden

Good oil and chemical resistance.

För anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW.

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

630 V

Stötspänning:

6 kV

Märkström:

12 A

Senaste uppdatering (31.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12K Screw termination

| | |
|---------------------|--|
| Miljöklass: | 3 |
| Antal poler: | 4 + PE |
| Anslutningsmetoder: | Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm ² |
| Skyddsklass: | IP 67 |
| Antal matningar: | 100 |
| Temperaturområde: | -25°C ... +85°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWER M12K Screw termination

| Art nr | Version | Version | Kontaktelement inkluderade | Klämningsintervall max | Plätering | Montage | Insatskonfiguration |
|-----------|---------|---------|----------------------------|------------------------|-----------|---------|---------------------|
| 381166314 | Hona | hona | 5 | 12 | Au | M12 | 4+PE |
| 381166312 | vinklad | hona | 5 | 12 | Au | - | 4+PE |
| 381166311 | vinklad | hane | 5 | 12 | Au | - | 4+PE |
| 381166315 | Hona | hane | 5 | 12 | Au | - | 4+PE |

Senaste uppdatering (31.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12K Screw termination

