

## EPIC® POWER M12S Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

This compact M12 connector with PE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to three-phase motors (630 V, 12 A per contact). The S-coding prevents incorrect plugging with other connectors.



Låg vikt



Utrymmeskrav



Vattentät

### Fördelar

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

Kraftfull upp till 12A trots extremt utrymmesbesparande konstruktion för trånga utrymmen.

The mechanical S-coding of the connector face prevents incorrect plugging with mating connectors.

The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.

Available in different designs and with different pole configurations.

### Användningsområden

För anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW.

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Good oil and chemical resistance.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

630 V

Stötspänning:

6 kV

Märkström:

12 A

Senaste uppdatering (25.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER M12S Screw termination

Miljöklass:	3
Antal poler:	3 + PE S-kodad
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-25°C ... +85°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® POWER M12S Screw termination**

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Version	Kontaktelement inkluderade	Klämningsintervall max	Montage
381166306	Straight female	Hona	hona	4	12	M12
381166307	Vinklat uttag	Hona	hona	4	12	M12
381166309	Straight male	Hane	hane	4	12	M12
381166310	Angled male	Hane	hane	4	12	M12

Senaste uppdatering (25.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® POWER M12S Screw termination

