

EPIC® POWERLOCK F6 C


En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK kabelkontaktdränering 660A för krimpanslutning upp till 240mm²

Info

Kontaktdon för oskärmade enkelledare för kraft

Made in Europe



Brett kabelomfång



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet



Vattentät

Fördelar

Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden

Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm

Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk

För mobila och stationära kraftstationer

För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer

Ljus- och ljudteknik

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 C

Produktegenskaper

Rakt kabeldon med M40-gänga

SKINTOP® ST-M 40 eller STR-M 40 beställes separat

Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.

Kontaktidon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	1000 V
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	Max krimp 660 A
Miljöklass:	3
Poltal:	Krimpanslutning: koppar, silverpläterad
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 35 - 240 mm ²
Material:	Material kontaktidon: PBT Låssprint: PA
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning) IP 20 (omatat utförande)
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	VDE Reg. No. D42
Temperaturområde:	-25 °C upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWERLOCK F6 C

Art nr	Artikelbeskrivning	M	Insatskonfiguration	Antal / förp.
44420211	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, grön	1
44420212	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, blå	1
44420213	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, brun	1
44420214	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, svart	1
44420215	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, grå	1
För likström i kombination med L2/svart				
44420318	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, röd	1

EPIC® POWERLOCK F6 C

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 C