POWERLOCK BOX C*

Runda kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

POWERLOCK BOX 660A version för 19-tumsskåra, säkerhet tack vare sekvenssammanfogning och möjlighet att låsa lådan

Info

Kan låsas för att förhindra obehörig frånkoppling
Made in Europe





Brett kabelomfång

Optimal dragavlastning

Robust

Tillförlitlighet

Vattentät

Fördelar

Garanterar korrekt anslutning-/bortkopplingsföljd vid användade av flera kontaktdon (PE, N, L1, L2, L3)
Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling
IP 20 petsäkert
Integrerad microbrytare som kan anslutas till strömbrytare eller larmkrets

Användningsområden

Installationer för alternativa energikällor
För mobila och stationära kraftstationer
För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
Ljus- och ljudteknik

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Produktegenskaper
Inkluderar kontaker med M12 gängad ände
Kabeldon med mikrobrytare som tillval
19" kåpa med höjdenhet 2HE / 2U

Kåpor
Tätat säkerhetsskyddslock finns som tillval

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	1000 V
Märkström:	Max krimp 660 A
Miljöklass:	3
Poltal:	Krimpanslutning: koppar, silverpläterad
Antal poler:	4 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 35 - 240 mm^2
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande)
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-25 °C ... +85 °C

Observera
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

POWERLOCK BOX C*

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Konstruktion A1, hona, med lock				
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Konstruktion A6, hane				
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Konstruktion A6, hane, med lock				
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*



Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16