

EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon

EPIC® POWERLOCK 660A krimpkontakter från 35mm² upp till 240mm²

Info

Max krimp 660 A

Får inte kopplas ihop med en skruvansluten (400 A)

Made in Europe



Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter

Art nr	Benämning	Version	Crimpmått	Förp.
44420260	POWERLOCK SP M12	Drain-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor	-	1
Hane - för konstruktionen A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Source-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor	-	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm ²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 mm ²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 mm ²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95mm ² /120mm ²	95	1
44420556	POWERLOCK QCM 150 NEW	150 mm ²	150	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240mm ² /300mm ²	240	1
Hona - för konstruktionerna F6 C och A1 C				
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm ²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 mm ²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 mm ²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95mm ² /120mm ²	95	1
44420557	POWERLOCK SCM 150 NEW	150 mm ²	150	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240mm ² /300mm ²	240	1

EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter

