

EPIC® POWERLOCK A1 S

En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK Panelbasdränering 400A för skruvanslutning upp till 120mm²

Info

Made in Europe



Brett kabelomfång



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet



Vattentät

Fördelar

Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden

Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm

Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk

För mobila och stationära kraftstationer

För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer

Ljus- och ljudteknik

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

Produktegenskaper

Chassikåpa med rak ingång, inklusive packning

Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.

Kontaktidon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	1000 V
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	Skruv max 400 A
Miljöklass:	3
Poltal:	Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 50–120 mm ²
Material:	Material kontaktidon: PBT Låssprint: PA
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning) IP 20 (omatat utförande)
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	VDE Reg. No. D42
Temperaturområde:	-25 °C upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWERLOCK A1 S

Art nr	Artikelbeskrivning	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, grön	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, blå	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, brun	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, svart	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, grå	1
För likström i kombination med L2/svart				
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, röd	1

EPIC® POWERLOCK A1 S