

EPIC® POWERLOCK A6 S

En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK Panelbaskälla 400A för skruvanslutning upp till 120mm²

Info

Kontaktdon för oskärmade enkelledare för kraft



Vattentät



Tillförlitlighet



Robust



Optimal dragavlastning



Brett kabelomfång

Fördelar

Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden

Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm

Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk

För mobila och stationära kraftstationer

För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer

Ljus- och ljudteknik

EPIC® POWERLOCK A6 S

Produktegenskaper

Chassikåpa med rak ingång, inklusive packning
Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.
Kontaktidon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Märkspänning (V):	1000 V
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	Skruv max 400 A
Pollution degree:	3
Poltal:	Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 50–120 mm ²
Material:	Material kontaktidon: PBT Låssprint: PA
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning) IP 20 (omatat utförande)
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	VDE Reg. No. D42
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® POWERLOCK A6 S

Art nr	Produktbeskrivning	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
Infällt eluttag A6, hane				
44420277	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, grön	1
44420278	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, blå	1
44420279	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, brun	1
44420280	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, svart	1
44420281	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, grå	1
Typ A6, source - för likström i kombination med L2/svart				
44420321	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, röd	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 S

