

EPIC® POWERLOCK F6 S

En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer

EPIC®POWERLOCK kabelkontaktdränering 400A för skruvanslutning upp till 120mm²

Info

Kontaktdon för oskärmda enkelledare för kraft



Vattentät



Tillförlitlighet



Robust



Optimal dragavlastning



Brett kabelomfång

Fördelar

Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden

Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm

Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling

Användningsområden

Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk

För mobila och stationära kraftstationer

För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer

Ljus- och ljudteknik

EPIC® POWERLOCK F6 S

Produktegenskaper

Rakt kabeldon med M40-gånga

SKINTOP® ST-M 40 eller STR-M 40 beställes separat

Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.

Kontaktidon utan kontakter, kontaktelement beställes separat

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Märkspänning (V):	1000 V
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	Skruv max 400 A
Pollution degree:	3
Poltal:	Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 50–120 mm ²
Material:	Material kontaktidon: PBT Låssprint: PA
Skyddsklass:	IP 67 (max, beroende på val av förskruvning) IP 20 (omatat utförande)
Antal matningar:	500
Standarder/Godkännanden:	VDE Reg. No. D42
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® POWERLOCK F6 S

Art nr	Produktbeskrivning	M	Insatskonfiguration
44420262	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, grön
44420263	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, blå
44420264	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, brun
44420265	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, svart
44420266	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, grå
44420301	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, röd

Senaste uppdatering (31.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

