

## EPIC® SIGNAL M17 A1

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning


EPIC® M17 SIGNAL panel mount base

### Info

Kontakter för skärmade data- och signalkablar

Kontakterna måste beställas separat

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Utrymmeskrav



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Kompakt konstruktion: Tar lite plats

EMC-skydd

### Användningsområden

Feedback-/signalkablar

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M17 A1

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)                         |
| Märkspänning (V):      | IEC: 48 V AC, 74 V DC                                                                                                           |
| Stötspänning:          | 1,5 kV                                                                                                                          |
| Märkström:             | 3,6 A                                                                                                                           |
| Miljöklass:            | 3                                                                                                                               |
| Poltal:                | Guldpläterad mässing                                                                                                            |
| Antal poler:           | Kontakter: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)                                                                                                |
| Anslutningsmetoder:    | Krimpanslutning: 0,06 - 0,56 mm <sup>2</sup> (0,6 mm kontakter)<br>Krimpanslutning: 0,06 - 1,0 mm <sup>2</sup> (1 mm kontakter) |
| Material:              | Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing<br>Insats: PA,<br>Packning: FPM                                       |
| Skyddsklass:           | IP 67                                                                                                                           |
| Antal matningar:       | 100                                                                                                                             |
| Temperaturområde:      | -40 °C till +125 °C                                                                                                             |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EPIC® SIGNAL M17 A1

| Art nr                                               | Artikelbeskrivning | Montage       | Insatskonfiguration | Antal / förp. |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| M17 A1 chassidon med fyrkantsfläns för front montage |                    |               |                     |               |
| 44423110                                             | EPIC® M17 hona     | Ø 2,7 mm (4x) | 8                   | 5             |
| 44423108                                             | EPIC® M17 hane     | Ø 2,7 mm (4x) | 8                   | 5             |
| 44423111                                             | EPIC® M17 hona     | Ø 2,7 mm (4x) | 17                  | 5             |
| 44423109                                             | EPIC® M17 hane     | Ø 2,7 mm (4x) | 17                  | 5             |