

## EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 17-poliga till M23-serien runda kontakter

### Info

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Monteringstid



Robust



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplet utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter

### Användningsområden

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole

Anläggningsteknik  
Mät- och styrteknik  
Apparatkonstruktion

### Tekniska data

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5:   | ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon                                 |
| Klassificering ETIM 6:   | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktsats för industriellt kontaktdon                         |
| Märkspänning (V):        | enligt IEC 61984: 50 V                                                                                                     |
| Stötspänning:            | 0,8 kV                                                                                                                     |
| Märkström:               | 7 A                                                                                                                        |
| Miljöklass:              | 3                                                                                                                          |
| Kontaktmotstånd:         | < 4 mOhm                                                                                                                   |
| Poltal:                  | Guldpläterad mässing                                                                                                       |
| Antal poler:             | 17<br>17x1 mm kontakter                                                                                                    |
| Anslutningsmetoder:      | Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm <sup>2</sup><br>Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm <sup>2</sup>                            |
| Antal matningar:         | 100                                                                                                                        |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)<br>UL File Number: E249137 |
| Temperaturområde:        | -25°C upp till +125°C                                                                                                      |



### Observera

Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs  
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole**

| Art nr                                                              | Artikelbeskrivning | Insatser            | Kontaktelement inkluderade | Insatskonfiguration | Antal / förp. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Insatser 17-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs) |                    |                     |                            |                     |               |
| 73008000                                                            | P-Moturs           | Utan kontaktelement | -                          | 17                  | 5             |
| 73008010                                                            | P-Moturs           | Utan kontaktelement | -                          | 17                  | 20            |
| 73028000                                                            | P-Moturs           | med stift, lödning  | 17                         | 17                  | 5             |
| 73028010                                                            | P-Moturs           | med stift, lödning  | 17                         | 17                  | 20            |
| 73018000                                                            | P-Moturs           | med hylsor, lödning | 17                         | 17                  | 5             |
| 73018010                                                            | P-Moturs           | med hylsor, lödning | 17                         | 17                  | 20            |
| Insatser 17-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)   |                    |                     |                            |                     |               |
| 73008500                                                            | E-Medurs           | Utan kontaktelement | -                          | 17                  | 5             |
| 73008510                                                            | E-Medurs           | Utan kontaktelement | -                          | 17                  | 20            |
| 73028500                                                            | E-Medurs           | med stift, lödning  | 17                         | 17                  | 5             |
| 73028510                                                            | E-Medurs           | med stift, lödning  | 17                         | 17                  | 20            |
| 73018500                                                            | E-Medurs           | med hylsor, lödning | 17                         | 17                  | 5             |
| 73018510                                                            | E-Medurs           | med hylsor, lödning | 17                         | 17                  | 20            |

## EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole



Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16