


EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon

EPIC® SIGNAL M23 Hylsor 8+1-poliga till M23-serien runda kontakter



Variation av godkännanden och certifikat



Robust



Monteringstid



Mekanisk resistens



God kemisk resistens



Vindkraft



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Universell vidarebearbetning av M23-insatser med olika förpackningsenheter. Komplet utrustad med lämpliga lödkontakter eller utan komponenter för individuell montering av löd- eller krimpkontakter

Användningsområden

Anläggningsteknik
Mät- och styrteknik
Apparatkonstruktion

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	enligt IEC 61984: 150 V
Stötspänning:	2.5 kV
Märkström:	20 A (2 mm kontakt) 7 A (1 mm kontakter)
Pollution degree:	3
Kontaktmotstånd:	< 4 mOhm
Poltal:	Guldpläterad mässing
Antal poler:	8 + 1
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm ² (1,0 - 2,5 mm ² för 2 mm kontakt) Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm ² (upp till 2,5 mm ² för 2 mm-kontakt)
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras) UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent.

P-komponent = moturs, E-komponent = medurs

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Art nr	Produktbeskrivning	Insatser	Kontaktelement inkluderade	Insatskonfiguration	Antal / förp.
Insatser 8+1-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)					
73002736	P-Moturs	Utan kontaktelement	-	8+1	5
73002737	P-Moturs	Utan kontaktelement	-	8+1	20
73002738	P-Moturs	med stift, lödning	9	8+1	5
73002739	P-Moturs	med stift, lödning	9	8+1	20
73002740	P-Moturs	med hylsor, lödning	9	8+1	5
73002741	P-Moturs	med hylsor, lödning	9	8+1	20
Insatser 8+1-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)					
73002742	E-Medurs	Utan kontaktelement	-	8+1	5
73002743	E-Medurs	Utan kontaktelement	-	8+1	20
73002744	E-Medurs	med stift, lödning	9	8+1	5
73002745	E-Medurs	med stift, lödning	9	8+1	20
73002746	E-Medurs	med hylsor, lödning	9	8+1	5
73002747	E-Medurs	med hylsor, lödning	9	8+1	20

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

