

EPIC® SIGNAL M23 A1

Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare

EPIC®M23 panelbas för montering på främre vägg

Info

Färgmärkt för enkel anslutning

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Robust



Störningssignaler



Vattentät



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Säkert montage med 4 skruvar

Permanent vibrationsskydd

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1

Användningsområden

Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik

Produktegenskaper

Fastsättningssätt: Ø 2,7 mm för skruvar M2,5 Ø 3,2 mm för skruvar M3

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: nickelpålat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras) UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SIGNAL M23 A1

Art nr	Benämning	Kodning	Montage	Antal / förp.
M23 A1 chassidon med fyrkantsfläns för frontmontage				
72004000	M23 A1	svart (N)	Ø 2,7 mm (4x)	5
72004010	M23 A1	svart (N)	Ø 2,7 mm (4x)	20
72004200	M23 A1	röd (+20°)	Ø 2,7 mm (4x)	5
72004210	M23 A1	röd (+20°)	Ø 2,7 mm (4x)	20
72004100	M23 A1	blå (-20°)	Ø 2,7 mm (4x)	5
72004110	M23 A1	blå (-20°)	Ø 2,7 mm (4x)	20

EPIC® SIGNAL M23 A1

